

BADKARSPIP

Med inbyggd omkastare

BADEKARTUT

Med innebyggd omkaster

KYLPYAMMEHANAN JUOKSUPUTKI

Sisäänrakennettu vaihdin

BADEKAR-TUD

Med indbygget omskifter




86-5602



86-5603

INSTALLATION • INSTALLASJON • ASENNUS



BADKARSPIP

Med inbyggd omkastare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Badkarspip med inbyggd omkastare som används för att bygga om duschblandare till badkarsblandare.

När pipen riktas rakt fram kommer vatten ur pipen, när den vrids åt sidan kommer det ur handduschen.

Levereras komplett med anslutningsnippel.

INSTALLATION

Se sida 2. OBS! Dra inte åt kopplingar för hårt eftersom packningar kan skadas.

TEKNISK DATA

Maximal vattentemperatur: +70 °C

Max arbetstryck: 10 bar

Material: Av förkromad blyfri mässing, CW617N

Anslutningar: ½" gänganslutning mot blandare, ½" gänganslutning mot duschslang

Mått: 135 x 30 x 80 mm (L x B x H)

DELAR

A - Gummipackning, 2 st.

B - Anslutningsnippel

C - Hylsa

D - Insats


E - Pip

F - Slangkoppling

G - Insexnyckel

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengör ytsiktet med en mjuk trasa och tvättmedel eller alkohol. Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra. Kontrollera regelbundet att installationen är tät.



BADEKARTUT

Med innebygd omkaster

BRUKSOMRÅDE

Badekartut med innebygd omkaster, som brukes til å bygge om dusjbatteri til badekarbatteri. Når tuten står rett fram, kommer det vann fra den. Når den vris til siden, kommer vannet fra hånddusjen. Leveres komplett med tilkoblingsnippel.

INSTALLASJON

Se side 2. OBS! Ikke stram koblingene for mye. Da kan pakningene bli skadet.

TEKNISKE DATA

Maks. vanntemperatur: +70 °C

Maks. arbeidstrykk: 10 bar

Materiale: Av forkrommet blyfri messing, CW617N

Tilkoblinger: 1/2" gjengekobling mot blandebatteri,

1/2" gjengekobling mot dusjslange

Mål: 135 x 30 x 80 mm (L x B x H)

DELER

A - Gummipakning, 2 stk.

B - Tilkoblingsnippel

C - Hylse

D - Innsats



E - Tut

F - Slangekobling

G - Unbrakonøkkel

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør utsiden ved hjelp av en myk klut og oppvaskmiddel eller alkohol. Ikke bruk rengjøringsmiddel som inneholder syre. Med jevne mellomrom må du kontrollere at installasjonen er tett.



KYLPLYAMMEHANAN JUOKSUPUTKI

Sisäänrakennettu vaihdin

KÄYTTÖTARKOITUS

Kylpyammehanan juoksuputki vaihtimella. Tuotteella muutetaan suihkuhana allashanaksi. Kun putki on suoraan eteenpäin, vesi pääsee putken läpi; putken kääntäminen sivulle ohjaa veden käsisuihkuun. Toimitus sisältää putkiliittimen.

ASENNUS

Katso sivu 2, HUOM! Älä kiristä liitoksia liian tiukalle. Muutoin tiivisteet voivat vaurioitua.

TEKNISET TIEDOT

Veden maks. lämpötila: +70 °C

Työpaine maks: 10 bar

Materiaali: Kromattua lyijytöntä messinkiä, CW617N

Liitännät: ½" kierrelitöntä sekoittimeen, ½" kierrelitöntä suihkuletkuun

Mitat: 135 x 30 x 80 mm (P x L x K)

OSAT

A - Kumitiiviste, 2 kpl

B - Putkiliitin

C - Hylsy

D - Sisäke




E - Juoksuputki

F - Letkuliitin

G - Kuusiokoloavain

PUHDISTAMINEN JA HOITAMINEN

Puhdista ulkopinta pehmeällä liinalla ja pesuaineella tai alkoholilla. Älä käytä happoa sisältäviä puhdistusaineita. Tarkista liitännän tiiviyys säännöllisesti.



BADEKAR-TUD

Med indbygget omskifter

ANVENDELSESOMRÅDE

Badekar-tud med indbygget omskifter bruges til at ændre brusebads-blandingsbatteri til badekars-blandingsbatteri. Når tuden rettes lige frem, kommer vandet ud af tuden, og når den drejes til siden, kommer det ud af håndbruseren. Leveres komplet med tilslutningsnippel.

INSTALLATION

Se side 2. OBS! Spænd ikke koblingerne for hårdt til, da det kan beskadige pakninger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maksimal vandtemperatur: +70 °C

Maks. arbejdstryk: 10 bar

Materiale: Af forkromet, blyfri messing, CW617N

Tilslutninger: ½" gevindtilslutning til blandingsbatteri,

½" gevindtilslutning til bruseslange

Dimensioner: 135 x 30 x 80 mm (L x B x H)

DELE

A - Gummipakning, 2 stk.

B - Tilslutningsnippel

C - Bøsning

D - Indsats

E - Tud

F - Slangekobling

G - Unbrakonøgle

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør overfladen med en blød klud og vaskemiddel eller sprit. Brug ikke syreholdige rengøringsmidler.

Kontroller jævnligt, at installationen er tæt.

