

SE

MOBILHÅLLARE

MONTERINGSANVISNING


Mobilhållaren monteras på cykelns styre. Du kan ställa in hållaren i önskad vinkel, till exempel horisontalt eller i 45° vinkel för enkel avläsning medan du cyklar. Välj passande innerring som motsvarar tjockleken på styret.

Hållarens mått: 67 x 52 mm

Justerbar innerbredd: 55–100 mm

DELAR

1. Mobilhållare
2. Justerskruv
3. Styrfäste
4. Innerring, Ø 22,2 mm 2 st
5. Innerring, Ø 25,4 mm 2 st
6. Rostfri skruv, M6 x 20 mm
7. Rostfri skruv, M5 x 10 mm



MONTERING OCH HOPSÄTTNING

1. Montera fästet på styret. Välj en passande innerring beroende på tjockleken på cykelstyret. Spänn ihop fästet med skruv nr 6.
2. Skruva fast mobilhållaren i styrfästet, använd skruv nr 7 och spänn ordentligt.
3. Använd justerskraven för att anpassa bredden och låsa fast din mobiltelefon i hållaren.

Du kan ändra vinkeln på hållaren/telefonen genom att lossa på skruv 6, justera vinkeln till önskat läge och sedan spänna skruv 6 igen i valt läge.

NO

MOBILHOLDER

MONTERINGSANVISNING

Mobilholderen monteres på sykkelstyret. Du kan justere holderen til ønsket vinkel, for eksempel horisontalt eller 45°, for enkel avlesning mens du sykler. Velg innvendig ring som tilsvarer styrets tykkelse.

Holderens mål: 67 x 52 mm

Justerbar innvendig bredde: 55–100 mm

DELER

1. Mobilholder
2. Justeringsskrue
3. Feste til styre
4. Innvendig ring, Ø 22,2 mm, 2 stk.
5. Innvendig ring, Ø 25,4 mm, 2 stk.
6. Rustfri skrue, M6 x 20 mm
7. Rustfri skrue, M5 x 10 mm

MONTERING

1. Monter festet på styret. Velg innvendig ring etter styrets tykkelse. Skru sammen festet ved hjelp av skrue nr. 6.
2. Skru mobilholderen fast i styrefestet ved hjelp av skrue nr. 7. Stram godt til.
3. Bruk justeringsskruen for å tilpasse bredden og låse mobiltelefonen fast i holderen.

Du kan endre vinkelen på holderen/telefonen ved å løsne skrue 6, justere til ønsket vinkel og deretter stramme skrue 6 igjen.

FI

PUHELINPIDIKE

ASENNUSOHJE


Puhelinpidike asennetaan pyörän ohjaustankoon. Pidikkeen voi asentaa katsomiseen parhaiten soveltuvaan asentoon, esimerkiksi vaakasuoraan tai 45° kulmaan. Valitse sopiva sisärengas ohjaustangon paksuuden mukaan.

Pidikkeen mitat: 67 x 52 mm

Sisäläpimitan säätövara: 55–100 mm

OSAT

1. Puhelinpidike
2. Säätöruuvi
3. Ohjaustangon kiinnike
4. Sisärengas, Ø 22,2 mm 2 kpl
5. Sisärengas, Ø 25,4 mm 2 kpl
6. Ruostumaton ruuvi, M6 x 20 mm
7. Ruostumaton ruuvi, M5 x 10 mm



ASENNUS JA KOKOAMINEN

1. Asenna kiinnike ohjaustankoon. Valitse sopiva sisärengas ohjaustangon paksuuden mukaan. Kiristä kiinnike ruuvilla nro 6.
2. Kiinnitä puhelinpidike kiinnikkeeseen: käytä ruuvia nro 7 ja kiristä hyvin.
3. Säädä leveys ja lukitse puhe-in pidikkeeseen säätöruuvilla.

Pidikkeen/puhelimen kallistuskulmaa voi säätää avaamalla ruuvia 6: säädä asento ja kiristä ruuvi 6 uuden asennon mukaan.

DK

MOBILHOLDER

MONTERINGSANVISNING

Mobilholderen monteres på sykkelstyret. Du kan justere holderen til ønsket vinkel, for eksempel horisontalt eller 45°, for enkel avlesning mens du sykler. Velg innvendig ring som tilsvarer styrets tykkelse.

Holderens mål: 67 x 52 mm

Justerbar innvendig bredde: 55–100 mm

DELER

1. Mobilholder
2. Justeringsskrue
3. Feste til styre
4. Innvendig ring, Ø 22,2 mm, 2 stk.
5. Innvendig ring, Ø 25,4 mm, 2 stk.
6. Rustfri skrue, M6 x 20 mm
7. Rustfri skrue, M5 x 10 mm

MONTERING

1. Monter festet på styret. Velg innvendig ring etter styrets tykkelse. Skru sammen festet ved hjelp av skrue nr. 6.
 2. Skru mobilholderen fast i styrefestet ved hjelp av skrue nr. 7. Stram godt til.
 3. Bruk justeringsskruen for å tilpasse bredden og låse mobiltelefonen fast i holderen.
- Du kan endre vinkelen på holderen/telefonen ved å løsne skrue 6, justere til ønsket vinkel og deretter stramme skrue 6 igjen.