

SE

TRÅDLÖS MINIMUS

Liten trådlös och laddningsbar optisk datormus. Smidig att ha med sig för användning till bärbara datorer. Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, Trådlös minimus, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

TEKNISKA DATA

Frekvensband, mus: 2408-2474 MHz
 Frekvensband, mottagare: . . . 2408-2474 MHz
 Max radiofrekvenseffekt, mus: -4,74 dBm
 Max radiofrekvenseffekt, mottagare: -6,07 dBm
 Trådlös frekvens: 2,4 GHz
 Laddning via USB-anslutning, kabel medföljer.
 Laddningsspänning: 5 V ===
 Laddningsström: 111 mA
 Laddningstid: 1,5 h
 Drifttid, kontinuerlig användning: . . . 29 h.
 Upplösning: 1200 DPI
 Mått: 70x48x28 mm
 Kompatibel med Windows95/Windows98/XP/2000/
 NT/ME/Vista/7/8/10 och MAC

LADDA DATORMUSEN

Anslut medföljande laddningskabel. Mikro USB-kontakten till musen och USB-A kontakten till spänningsadapter eller dator. Laddningsadapter medföljer ej.

INSTALLATION

Mottagaren förvaras på undersidan av datormusen. Placera mottagaren i ett USB-uttag på datorn. Det kan ta en liten stund för datorn att registrera musen. Sätt omkopplaren på undersida i läge ON. Därefter är musen klar att användas.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

NO

TRÅDLØS MINIMUS

Liten, trådløs og oppladbar optisk datamus. Praktisk å ha med seg og bruke til bærbare datamaskiner. Lades via medfølgende kabel.

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Trådløs minimus, samsvarer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd, mus: 2408-2474 MHz
 Frekvensbånd, mottaker: 2408-2474 MHz
 Maks. radiofrekvenseffekt, mus: -4,74 dBm
 Maks. radiofrekvenseffekt, mottaker: -6,07 dBm
 Trådløs frekvens: 2,4 GHz
 Lades via USB-tilkobling, kabel medfølger.
 Ladespenning: 5 V ===
 Ladestrøm: 111 mA
 Ladetid: 1,5 t
 Drifttid, kontinuerlig bruk: . . . 29 t.
 Oppløsning: 1200 DPI
 Mål: 70 x 48 x 28 mm
 Kompatibel med Windows 95 / Windows 98/XP/2000/
 NT/ME/Vista/7/8/10 og MAC

LADDE DATAMUSEN

Koble til medfølgende ladekabel. Micro-USB-kontakten til musen og USB-A-kontakten til strømadapter eller datamaskin. Ladeadapter medfølger ikke.

MONTERING

Mottakeren oppbevares på undersiden av datamusen. Plasser mottakeren i et USB-uttag på datamaskinen. Det kan ta litt tid før datamaskinen registrerer musen. Sett bryteren på undersiden til ON. Deretter er musen klar til bruk.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

FI

LANGATON MINIHIIRI

Pieni langaton, ladattava optinen tietokonehiiri. Kulkee kätevästi kannettavien tietokoneiden mukana. Ladataan mukana tulevalla kaapelilla

Biltema vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Langaton minihiiri on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.biltema.com

TEKNISET TIEDOT

Taajuuskaista, hiiri: 2408–2474 MHz
 Taajuuskaista, vastaanotin: . . 2408–2474 MHz
 Maks. radiotaajuusteho, hiiri: . . -4,74 dBm
 Maks. radiotaajuusteho, vastaanotin: . . -6,07 dBm
 Langaton taajuus: 2,4 GHz
 Lataus USB-kaapelilla (sisältyy).
 Latausjännite: 5 V ===
 Latausvirta: 111 mA
 Latausaika: 1,5 h
 Pisin yhtäjaksoinen käyttöaika .29 h.
 Resoluutio: 1200 DPI
 Mitat: 70x48x28 mm
 Yhteensopivuus: Windows95/Windows98/XP/2000/
 NT/ME/Vista/7/8/10 ja MAC

HIIREN LATAAMINEN

Liitä mukana toimitettu latauskaapeli. Mikro-USB-liitin hiireen ja USB-A-liitin verkkosovitteeseen tai tietokoneeseen. Lataussovite ei sisälly.

ASENNUS

Vastaanottimelle on säilytyspaikka hiiren pohjassa. Liitä vastaanotin tietokoneen USB-porttiin. Tietokone tunnistaa hiiren hetken kuluttua.

Aseta hiiren pohjassa oleva virtakatkaisin ON-asentoon. Tämän jälkeen hiiri on valmis käyttöön.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

DK

TRÅDLØS MINIMUS

Lille trådløs og genopladelig optisk computermus. Praktisk at have med til brug med bærbare computere. Lades via medfølgende ledning.

Hermed erklærer Biltema, at radioudstyrstypen Trådløs minimus er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.biltema.com.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd, mus: 2408–2474 MHz
 Frekvensbånd, modtager: . . . 2408–2474 MHz.
 Maks. radiofrekvensseffekt, mus: -4,74 dBm
 Maks. radiofrekvensseffekt, modtager: . . -6,07 dBm
 Trådløs frekvens: 2,4 GHz
 Ladning via USB-tilslutning, ledning medfølger.
 Ladespænding: 5 V ===
 Ladestrøm: 111 mA
 Ladetid: 1,5 h
 Driftstid, kontinuerlig brug: . . . 29 h.
 Oplosning: 1200 DPI
 Mål: 70x48x28 mm
 Kompatibel med Windows95/Windows98/XP/2000/
 NT/ME/Vista/7/8/10 og MAC

LADNING AF COMPUTERMUSEN

Tilslut den medfølgende ladeledning. Mikro USB-stikket til musen og USB-A-stikket til spændingsadapter eller computer. Ladeadapter medfølger ikke.

INSTALLATION

Modtageren opbevares på undersiden af computermusen. Placer modtageren i en USB-port på computeren. Det kan tage et øjeblik, inden computeren registrerer musen.

Sæt omskifteren på undersiden i stilling ON. Derefter er musen klar til brug.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.